

Spojka EAMC-20-30-6-10

číslo dielca: 1451964

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	6 mm
Priemer držiaka 2	10 mm
Velkosť	20
Menovitá dĺžka	30 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	9.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	1,06 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	2,3 Nm
Hmotnosť výrobku	20 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS