


# Spojka

## EAMC-40-66-14-20

číslo dielca: 1452809

FESTO



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	14 mm
Priemer držiaka 2	20 mm
Velkosť	40
Menovitá dĺžka	66 mm
montážna poloha	ľubovlný
Max. počet otáčok	6.500 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	139 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS