


Axiálna montážna sada EAMM-A-F28-40G

číslo dielca: 1454251

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	8,2 Nm
Hmotnosť výrobku	280 g
Kód rozhrania, pohon	F28
Kód rozhrania, motor in	40G
Materiálový údaj	zhoda s RoHS