

Spojka

EAMC-56-58-19-24

číslo dielca: 1485674

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	19 mm
Priemer držiaka 2	24 mm
Velkosť	56
Menovitá dĺžka	58 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	128 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	277 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS