


Spojka

EAMC-67-62-24-32

číslo dielca: 1485796

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	24 mm
Priemer držiaka 2	32 mm
Velkosť	67
Menovitá dĺžka	62 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	4.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	280 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	143 Nm
Hmotnosť výrobku	428 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS