

Konštrukčná zostava vlnovca EADB-V2-80-S301-400

číslo dielca: 1489409

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	93 mm
Veľkosť	80
Rozsah zdvíhu	301 ... 400 mm
Predĺženie piestnej tyče	104 mm
Typ	okrúhly
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Sada krycej manžety na piestnu tyč so zvedením odfukom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Odolnosť proti látkam	Prach Úlomky Oleje Mazivo Benzín
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Pohybovaná hmotnosť	226 g
Hmotnosť výrobku	423 g
Typ upevnenia	nasunuteľný so závitovým kolíkom
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál komponentov adaptéra	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál tesnení	NBR
Materiál mechu	NBR
Materiál závitového kolíku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ