

olejový brzdový valec



YDR-16-20

číslo dielca: 14900

FESTO

valcový konštrukčný tvar.

Pri krátkodobo zasunutej piestnici (<30s) je doba spätného nastavenia 0,4 sekundy. Pri dlhodobo zasunutej piestnici (>6h) je doba spätného nastavenia až 1 sekunda.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	16
Zdvih	20 mm
Tlmenie	nastaviteľný tvrdá charakteristika
Krátky nastavovací čas	0,4 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
Teplota okolia	0 ... 80 °C
Max. spotreba energie na zdvih	32 J
Max. spotreba energie za hodinu	40.000 J
Max. zvyšková energia	0,16 J
Hmotnosť výrobku	280 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Oceľ pozinkované