

olejový brzdový valec



YDR-20-25

číslo dielca: 14901

FESTO

valcový konštrukčný tvar.

Pri krátkodobo zasunutej piestnici (<30s) je doba spätného nastavenia 0,4 sekundy. Pri dlhodobo zasunutej piestnici (>6h) je doba spätného nastavenia až 1 sekunda.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	20
Zdvih	25 mm
Tlmenie	nastaviteľný tvrdá charakteristika
Krátky nastavovací čas	0,4 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
Teplota okolia	0 ... 80 °C
Max. spotreba energie na zdvih	62,5 J
Max. spotreba energie za hodinu	54.000 J
Max. zvyšková energia	0,32 J
Hmotnosť výrobku	460 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Oceľ pozinkované