


Príruba motora EAMF-A-38A-67A

číslo dielca: 1490100

Výbehový typ

[Výbehový typ. Dodateľný do 2026. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	178 g
Kód rozhrania, motor in	67A
Kód rozhrania, teleso spojky	38A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS