

výkyvný pohon DRQ-63- -180-PPVJ-A

FESTO

číslo dielca: 150187

Výbehový typ

pre bezdotykové snímanie, s nastaviteľným tlmením v koncovej polohe a prevodom ozubenými kolesami na vyrovnávanie vôle.

Verzia s voliteľným uhlom kyvu od 91 do 179°.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



Vzorové zobrazenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	63
Uhol tlmenia	65 deg
Nastaviteľný rozsah uhlu kyvu na oboch stranách	-10 /+11 deg
Uhol otáčania	180 deg
Tlmenie	Pneumatické tlmenie, nastaviteľné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	ozubená tyč/pastorok
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	2,5 ... 10 bar
maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar	1,1 Hz
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 6 bar	37 Nm
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,04 kgm ²
Hmotnosť výrobku	10.600 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu	cementačná oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)