

Časovač PZVT-30-SEC

číslo dielca: 150238

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	mechanické odpočítavadlo s pneumatickým pohonom
Vypínací tlak	$\leq 0,1$ bar
Pracovný tlak	2 ... 6 bar
Spínací tlak	$\geq 1,6$ bar
Štandardný menovitý prietok	50 l/min
Nastaviteľný čas oneskorenia	2 ... 30 s
Presnosť nastavenia	$\pm 0,6$ s
Dĺžka pauzy pre spätné prepnutie	≥ 200 ms
Presnosť opakovania, Nastavenie času	$\pm 0,3$ s
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP54 s ochranným krytom a rámom podľa IEC 60529
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	45 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Pneumatická prípojka	vnútorný závit M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	ABS