


programovací kábel KDI-SB202-BU9

číslo dielca: 150268

FESTO

Festo štandard, sériový diagnostický kábel pre ventilový terminál, pre Checkbox.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla	4,5 ... 6,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 300 V
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-10 ... 80 °C
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	181 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, priama, M12, 4-pin
Elektrický prípoj 2	Zásuvka, priama, Sub-D, 9-pin
Káblové usporiadanie	4x0,14
Dĺžka kábla	5 m
Typ upevnenia	svorka s prevlečnou maticou
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Mosadz poniklované
Materiálová informácia pre skriňu	PBT
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR
Materiálová informácia pre zvernité kontakty	Zliatina medi pozlátený