

Upínací modul EV-12-3

číslo dielca: 150681

FESTO

s funkciou spätného pohybu



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	3 mm
Upínací povrch	Ø 12
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný
Pracovný tlak Mpa	≤ 0,6 MPa
Pracovný tlak	≤ 6 bar ≤ 87 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	11 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	M3
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál membrány	TPE-U(PU)