


unášač FKP-25/32

číslo dielca: 150801

FESTO

Pre zabránenie klopným momentom a pre vyrovnanie chýb súosovosti paralelne vedených záťaží na bežcoch lineárnych pohonov DGP a DGE. Výbehový typ. Dodateľný do 2013.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25/32
Radiálna odchýlka +/-	2 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-20 ... 120 °C
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	1.100 N
Materiálová informácia, čap	vysokolegovaná oceľ
Materiálová informácia, vidlica	vysokolegovaná oceľ
Materiálová informácia, klzný diel	Mosadz