



Snímač koncové polohy SMEO-1-S-LED-24-B

číslo dielca: 150848

FESTO

s jazýčkovým kontaktom a svetelnou diódou, bez upevňovacej sady



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Typ | system blokovej výstavby |
| Osvedčenie | RCM Mark |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| meraná veličina | Pozícia |
| princíp merania | magnetický jazýček |
| Teplota okolia | -20 ... 70 °C |
| Presnosť opakovania | 0,2 mm |
| Spínací výstup | kontaktný, bipolárny |
| Funkcia spínacieho prvku | spínač |
| Spínacia doba | ≤ 0,5 ms |
| Max. výstupný prúd | 1 A |
| Max. spínací výkon AC | 27 VA |
| Max. spínací výkon DC | 27 W |
| Odolnosť voči skratu | nie |
| Odolnosť voči preťaženiu | nie je k dispozícii |
| Rozsah pracovného napätia AC | 12 ... 27 V |
| Rozsah pracovného napätia DC | 12 ... 27 V |
| Ochrana proti prepólovaniu | nie |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja | Zástrčka |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104 |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl | 3 |
| Prípojka výstupného smeru | pozdĺž |
| Typ upevnenia | s príslušenstvom |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Hmotnosť výrobku | 20 g |
| Farba púzdra | čierny |
| Materiál telesa | Epoxidová živica PET Oceľ Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |
| Ukazovateľ prevádzkového stavu | žltá LED |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 70 °C |
| Spôsob ochrany | IP67 |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |