

Škrtiaci spätný ventil GRLZ-M5-PK-3-RS-B

číslo dielca: 151187

FESTO

pre škrtenie privádzaného vzduchu, s kyvným prípojom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie privádzaného vzduchu
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 2	M5
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	83 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	72 ... 83 l/min
Pracovný tlak	0,2 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm
montážna poloha	ľubovoľný
Štandardný prietok v smere škrtiaceho ventilu 6 -> 0 bar	140 l/min
Štandardný prietok v spätnom smere 6 -> 0 bar	120 ... 140 l/min
Teplota média	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	12 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	poniklované Mosadz
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre regulačnú skrutku	Mosadz
Materiálová informácia pre kyvné pripojenie	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom