



Škrtiaci spätný ventil GR-M5-B

číslo dielca: 151213

FESTO

nastavíte 3/4né prietokové množstvo v jednom smere prietoku.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M5
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu s priebežným vŕtaním Voliteľný:
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	115 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	130 ... 137 l/min
Pracovný tlak	0,5 ... 10 bar
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 60 °C
Menovitá hodnota	2 mm
Hmotnosť výrobku	19 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál púzdra	POM
Materiál regulačnej skrutky	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	Hliníková tvárna zliatina