


Vákuový sací ventil ISV-M5

číslo dielca: 151217

FESTO

pre udržanie vákua, ak sa v určitej skupine prísaviek jedna alebo viaceré neobsadia.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	M5
Vhodné pre odľukovací impulz	≤ 8 MPa 8 bar
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Požadovaný sací objem pri -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	4 g
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M5
Materiál filtra	Spekaný bronz
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ