

výkyvný pohon DRQ-50- -270-PPVJ-A

FESTO

číslo dielca: 151311

Výbehový typ

pre bezdotykové snímanie, s nastaviteľným tlmením v koncovej polohe a prevodom ozubenými kolesami na vyrovnávanie vôle.

Verzia s voliteľným uhlom kyvu od 181 do 269°.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



Vzorové zobrazenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
Uhol tlmenia	84 deg
Nastaviteľný rozsah uhlu kyvu na oboch stranách	-7 / + 8 deg
Uhol otáčania	270 deg
Tlmenie	Pneumatické tlmenie, nastaviteľné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	ozubená tyč/pastorok
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	2,5 ... 10 bar
maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar	1,5 Hz
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 6 bar	19 Nm
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,016 kgm ²
Hmotnosť výrobku	6.900 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu	cementačná oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)