

výkyvná príruha SNGL-100


číslo dielca: 151532

Výbehový typ

pre valec DNG, DNGU, hodiaci sa ložiskový kozlík LSNG, LSNSG.

Výbehový typ. Dodateľný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	100
Vyhovuje predpisu	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-40 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku	767 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia, upevnenie	Hliníkový tlakový odliaťok
Materiálová informácia pre ložisko	Plast
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ pozinkované