



Škrtiaci spätný ventil GRLA-1/8-NPT-B

číslo dielca: 151539

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Funkcia ventilu | Škrtenie odfukovaného vzduchu |
| Pneumatická prípojka 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | 1/8 NPT |
| Nastaviteľný prvok | Skrutka s drážkou (v hlave) |
| Typ upevnenia | zaskrutkovateľné |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | 0,3 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |