



# Valec so svorníkmi DNG-6"- -PPV-A-S2

číslo dielca: 151581

FESTO

vychádzajúce z ISO 15552, NF E 49 003.1 a UNI 10 290, pre bezdotykové snímanie, s nastaviteľným tlmením v oboch koncových polohách.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



Vzdušové zobrazenie

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,04 ... 78,74 "
priemer piesta	6"
závit na piestnici	UNF1 1/2-12
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	8,7 ... 145 Psi
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Dĺžka tlmenia	1,57 "
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	2.543 lbf
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	2.712 lbf
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	6,7 oz
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	609 oz
Pneumatická prípojka	NPT3/4-14