



# Valec so svorníkmi DNG-6"-8"-PPV-A

číslo dielca: 151654

FESTO

vychádzajúce z ISO 15552, NF E 49 003.1 a UNI 10 290, pre bezdotykové snímanie, s nastaviteľným tlmením v oboch koncových polohách.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota  |
|---|--|
| Zdvih                                     | 8 "  |
| priemer piesta                            | 6 "  |
| závit na piestnici                        | UNF1 1/2-12  |
| podľa normy                               | ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Tlmenie                                   | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh      |
| koniec piestnice                          | vonkajší závit   |
| Pracovný tlak                             | 8,7 ... 145 Psi  |
| činnosť                                   | dvojčinný  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)            |
| Teplota okolia                            | -4 ... 176 °F  |
| Dĺžka tlmenia                             | 1,57 "   |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok     | 2.543 lbf  |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred      | 2.712 lbf  |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu       | 6,7 oz   |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm       | 609 oz   |
| Pneumatická prípojka                      | NPT3/4-14  |