


Zásuvka s káblom KMEB-1-24-2.5-LED

číslo dielca: 151688

★ Základný program

vopred zmontovaný, pre ventily VUVB, MEBH, MOEBH a magnety N2.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zobrazenie stavu signálu	žltá LED
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	125 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, podľa EN 175301-803, tvar C
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, poznámka k výstupu kábla	90°
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2,5
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	3
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Ochrana uzemnením	použiteľný
Dĺžka kábla	2,5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Priemer kábla	5,2 mm
Káblové usporiadanie	3x0,5
Žilové konce	Káblová koncovka
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	PA66-GF30
Materiál tesnení	NBR
Materiál kontaktov zástrčky	Postriebrená medená zliatina