


Zásuvka s káblom KMEB-1-230AC-5

číslo dielca: 151691

FESTO

prírezaný na potrebnú dĺžku, pre MEBH-, MOEBH-ventily a N2-magnety.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	230 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, podľa EN 175301-803, tvar C
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, poznámka k výstupu kábla	90°
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2,5
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	3
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Nárazová pevnosť	4 kV
Ochrana uzemnením	použiteľný
Dĺžka kábla	5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Priemer kábla	5,2 mm
Káblové usporiadanie	3x0,5
Žilové konce	Káblová koncovka
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	PA66-GF30
Materiál tesnení	NBR
Materiál kontaktov zástrčky	Postriebrená medená zliatina