


# Vodiaca jednotka FEN-1"- -GF

číslo dielca: 151723

FESTO

s klzným vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.

Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	1 "
Zdvih	0,04 ... 10 "
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Klzné vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Posuvná sila	15 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	13 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	866 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiál vodiaceho prvku	vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina