


Vodiaca jednotka FENG-4"- -KF

číslo dielca: 151751

FESTO

s guľičkovým vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.

Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4"
Zdvih	0,4 ... 20 "
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guľičkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Posuvná sila	40 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	80 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	12.990 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiál vodiaceho prvku	Zušľáchtená oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina