


spojková zásuvka KDMS6-1/4-A

číslo dielca: 151776

FESTO

samouzatvárací, pre bezpečnostnú spojku podľa ISO 4414



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	8 mm
Ukazovateľ tlaku	opticky
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.742 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý uťahovací moment	9,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	167 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/4