


# spojková zásuvka KDMS6-1/2-A

číslo dielca: 151778

FESTO

samouzatvárací, pre bezpečnostnú spojku podľa ISO 4414



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	13 mm
Ukazovateľ tlaku	opticky
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1,935 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý ťahovací moment	32,5 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	175 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/2