



# akumulátor tlakového vzduchu VZS-10-B

číslo dielca: 151923

FESTO

podľa EG-smernice 87/404/EEC a EN 286-1:1998.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Objem	10 l
montážna poloha	odpúšťanie kondenzátu smerom nadol
Vyhovuje predpisu	EN 286-1
Pracovný tlak	-0,95 ... 16 bar
Pracovné médium	Dusík stlačený vzduch
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernie EU o jednoduchých tlakových zásobníkoch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Teplota média	-10 ... 100 °C
Teplota okolia	-10 ... 100 °C
Osvedčenie	TÜV
Max. uťahovací moment pripojovacieho závit	130 Nm
Max. uťahovací moment odpúšťania kondenzátu	27 Nm
Hmotnosť výrobku	6.000 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
prípoj odfuku kondenzátu	G3/8
Pneumatická prípojka	G1
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia - Tlakový zásobník	Oceľ Namaľovaný