


Lineárny pohon DGO-16- -PPV-A-B


číslo dielca: 15222

FESTO

pre bezdotykové snímanie, s magnetickou väzbou.



Vzorové zobrazenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 ... 2.500 mm
priemer piesta	16 mm
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
montážna poloha	ľubovoľný
Princíp synchronizácie	schopný prenosu sily (magnet)
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	1,7 ... 7 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	14 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	121 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	121 N
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	3 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	620 g
Pneumatická prípojka	M5
Materiál krytu	Hliník
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ