


Lineárny pohon DGO-20- -PPV-A-B


číslo dielca: 15223

FESTO

pre bezdotykové snímanie, s magnetickou väzbou.



Vzorové zobrazenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 ... 3.000 mm
priemer piesta	20 mm
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
montážna poloha	ľubovoľný
Princíp synchronizácie	schopný prenosu sily (magnet)
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	1,6 ... 7 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	17 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	188 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	188 N
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	4 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1.000 g
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiál krytu	Hliník
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ