

Lineárny pohon DGO-1/2"- -P-A-B

číslo dielca: 15227

FESTO

pre bezdotykové snímanie, bez piestnej tyče, s magnetickou väzbou.
Old part no. 13003431



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,04 ... 157 "
priemer piesta	1/2"
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
vedenie	Klzné vedenie
Pracovný tlak	2 ... 7 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	68 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	68 N
Pneumatická prípojka	10-32 UNF-2B