


Lineárny pohon DGO-3/4"- -PPV-A-B

číslo dielca: 15229

FESTO

pre bezdotykové snímanie, bez piestnej tyče, s magnetickou väzbou.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,04 ... 157 "
priemer piesta	3/4"
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
vedenie	Klzné vedenie
Princíp synchronizácie	schopný prenosu sily (magnet)
Pracovný tlak	1,6 ... 7 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	17 mm
Pneumatická prípojka	1/8 NPT