

Viacnásobná zástrčka KSV6-22

číslo dielca: 152508

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	6 mm
Pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Maximálny počet výstupov	22
Pneumatická prípojka	PK-6
Farba	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS