


Viacnásobná zásuvka KDVF6-7

číslo dielca: 152509

FESTO

pre mnohonásobné hadicové spojenie hadíc z umelej hmoty NW 6.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Menovitá hodnota | 6 mm |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Maximálny počet výstupov | 7 |
| Pneumatická prípojka | PK-6 |
| Farba | šedý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |