



# Vákuová prístavka VASB-125-3/8-NBR

číslo dielca: 152609

FESTO

s tesniacim krúžkom OL.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7 mm
Priemer nasávania	125 mm
Efektívny priemer sania	125 mm
Poloha prípojky	hore
Tvar prísavky	kruhová, vlnovec 1,5-násobný
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-0,07 MPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Odrhováca sila pri 70% vákuu	606 N
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	606 N
Upevňovací závit	G3/8
Upevnenie nasávania	G3/8
Prípojka vákua	G3/8
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shora	60 +/- 5
Materiál závitového čapu	Zinkový odlieatok odliaty pod tlakom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	NBR