



Škrtiaci spätný ventil GR-1/8X2-B

číslo dielca: 152612

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu s priebežným vŕtaním Voliteľný:
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	205 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	190 l/min
Pracovný tlak	0,5 ... 10 bar
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 60 °C
Menovitá hodnota	3 mm
Hmotnosť výrobku	54 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál púzdra	POM
Materiál regulačnej skrutky	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	Hliníková tvárna zliatina