



Tlakový spínač PEV-W-S-LED-GH

číslo dielca: 152616

FESTO

pre montáž na G, alebo H lištu s prípojom M8



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | RCM Mark |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| meraná veličina | relatívny tlak |
| metóda merania | Pneumaticko-elektrický tlakový prevodník |
| Oblasť merania tlaku | 2 ... 8 bar |
| Pracovný tlak | 0 ... 8 bar |
| Rozsah preťaženia | 20 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Teplota média | 0 ... 60 °C |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Funkcia spínacieho prvku | Menič |
| Hysterézia | 0,5 ... 2 bar |
| Max. spínacia frekvencia | 3 Hz |
| Max. výstupný prúd | 2.500 mA |
| Rozsah pracovného napätia DC | 10 ... 30 V |
| Elektrická prípojka | 4-pólový M8x1 Zástrčka |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním s DIN lištou Voliteľný: |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Pneumatická prípojka | M5 |
| Hmotnosť výrobku | 56 g |
| Materiál telesa | PA PET POM |
| Materiál membrány | NBR |
| Ukazovateľ prevádzkového stavu | žltá LED |
| Nastaviteľný rozsah prahovej hodnoty | 2 ... 8 bar |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |