



Tlakový spínač PEV-W-KL-LED-GH

číslo dielca: 152618

FESTO

pre montáž na G, alebo H lištu s káblowymi svorkami.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	RCM Mark
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
meraná veličina	relatívny tlak
metóda merania	Pneumaticko-elektrický tlakový prevodník
Oblasť merania tlaku	2 ... 8 bar
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Rozsah preťaženia	20 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Funkcia spínacieho prvku	Menič
Hysterézia	0,5 ... 2 bar
Max. spínacia frekvencia	3 Hz
Max. výstupný prúd	2.500 mA
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Elektrická prípojka	4-pólový Závitová svorka
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s DIN lištou Voliteľný:
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatická prípojka	M5
Hmotnosť výrobku	56 g
Materiál telesa	PA PET POM
Materiál membrány	NBR
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Nastaviteľný rozsah prahovej hodnoty	2 ... 8 bar
Spôsob ochrany	IP20
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III