

# Odpúšťanie kondenzátu WA-2

číslo dielca: 152810

FESTO

automaticky



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	mechanický
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Ručné pomocné ovládanie	tlačítkom
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Externý, mechanický, plnoautomatický
meraná veličina	Plný stav
Funkcia ventilu	2/2 otvorený, monostabilný
Pracovný tlak	1,5 ... 14 bar
Pracovné médium	Voda
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Teplota média	0 ... 50 °C
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	92 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
prípoj odfuku kondenzátu	PK-4
Pneumatická prípojka	M9
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina