

Viacnásobný rozdeľovač QST3-3/8-10-8

číslo dielca: 153202

FESTO

Nastaviteľná 360°, 4 výstupy.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	6,7 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
veľkosť zväzku	1
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 6 bar
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 14 bar
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] Voda podľa prehlásenia výrobcu na www.festo.com
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	50 g
Počet výstupov	4
Počet prívodov	1
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit R3/8
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 10 mm pre vonkajší priemer hadice 8 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ