



Manometer MA-15-10-QS-6

číslo dielca: 153384

FESTO

s ukazovateľom v bar a psi.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [bar]	0 ... 10 bar
Nominálna veľkosť manometra	15
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s Bourdonovou trubicou bez meracieho mechanizmu
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	5
Spôsob ochrany	IP53
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	QS-6
Materiály v kontakte s médium	Mosadz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiál telesa	Oceľ
Materiál okienka	PC
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	10 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetylén žiadene kyslík