

Spätný ventil HB-3/8-QS-12

číslo dielca: 153459

FESTO

Prietok od nástrčného pripojenia QS k vonkajšiemu závitu.
Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného uzáveru
Pneumatická prípojka 1	QS-12
Pneumatická prípojka 2	R3/8
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok	1.886 l/min
Pracovný tlak	-1 ... 10 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiál telesa	Hliník, eloxovaný
Farba púzdra	strieborný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Min. diferenciálny tlak, otv.	0,1 bar
Min. diferenciálny tlak, zatv.	0,2 bar
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	50 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS