



Uzatvárací ventil HE-3-3/8-QS-10

číslo dielca: 153481

FESTO

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákua.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Funkcia ventilu | 3/2 bistabilný |
| Pneumatická prípojka 1 | R3/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | QS-10 |
| Typ ovládania | manuálny |
| Typ upevnenia | Priame upevnenie pomocou priebežných dier Priame upevnenie pomocou závitů Voliteľný: |
| Štandardný menovitý prietok | 760,5 l/min |
| Menovitá hodnota | 4,6 mm |
| Pracovný tlak Mpa | -0,095 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Materiál telesa | PBT-zosilnený |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Funkcia odsávania | neškrťiteľný |
| Princíp tesnenia | mäkký |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | piestové šupátko |
| Druh riadenia | priamo |
| Smer prúdenia | nereverzibilný |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Trieda čistoty | ISO trieda 4 |
| Teplota média | 0 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 60 g |
| Pneumatická prípojka 3 | nezachytený |
| Materiál závitového čapu | Poniklovaná mosadz |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR |