


# Tlakový regulačný ventil LR-QS-8

číslo dielca: 153542

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením
Pneumatická prípojka 1	QS-8
Pneumatická prípojka 2	QS-8
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Štandardný menovitý prietok	127 l/min
Vstupný tlak 1	0 ... 9 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiál telesa	PBT-zosilnený
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zabezpečenie ovládania	ryhovaná skrutka s kontra maticou
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	priamoovládaný piestny ventil s priebežným tlakovým napájaním
Oblasť regulácie tlaku	1 ... 8 bar
Hmotnosť výrobku	56 g
Materiál závitového čapu	Mosadz poniklované
Materiál tesnenia závitú	PTFE