

Nástrčné L-spojenie

QSL-5/16H-1/4-U

číslo dielca: 153657

FESTO

s nástrčným púzdrom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Veľkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 3,5 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | L-tvar |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 145 psi |
| Klasifikácia Maritime | viď certifikát |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 5,1 g |
| Pneumatická prípojka 1 | Nástrčné púzdro, priemer 5/16" |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 1/4" |
| Teplota okolia, Fahrenheit | 14 ... 140 °F |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | šedý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | PBT |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál ozubeného venca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |