

nástrčné T-zoskrutkovanie

QST-3/8-1/2-U

číslo dielca: 153707

FESTO

kyvné o 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	8,8 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch Vákuum
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Max. uťahovací krútiaci moment	24 Nm
Pneumatická prípojka, prívod	vonkajší závit NPT3/8-18
Pneumatická prípojka, vývod	pre vonkajší priemer hadice 1/2"
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PBT
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre tesnenie hadice	NBR
Materiálová informácia pre upínací prvok hadice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ