

nástrčné Y-spojenie QSY-5/32T-U

číslo dielca: 153750

FESTO

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	2,3 mm
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch Vákuum
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Hmotnosť výrobku	8 g
Počet výstupov	2
Počet prívodov	1
Pneumatická prípojka, prívod	pre vonkajší priemer hadice 5/32"
Pneumatická prípojka, vývod	pre vonkajší priemer hadice 5/32"
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PBT
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre tesnenie hadice	NBR
Materiálová informácia pre upínací prvok hadice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ