


nástrčné Y-spojenie QSY-3/16T-U

číslo dielca: 153751

FESTO

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--------------------------------------|
| Velkosť | Štandardný |
| montážna poloha | ľubovlný |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovné médium | filtrovaný stlačený vzduch Vákuum |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Osvedčenie | Germanischer Lloyd |
| Hmotnosť výrobku | 10,5 g |
| Počet výstupov | 2 |
| Počet prívodov | 1 |
| Pneumatická prípojka, prívod | pre vonkajší priemer hadice 3/16" |
| Pneumatická prípojka, vývod | pre vonkajší priemer hadice 3/16" |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | šedý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre skriňu | PBT |
| Materiálová informácia pre | POM |
| Materiálová informácia pre tesnenie hadice | NBR |
| Materiálová informácia pre upínací prvok hadice | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |